


Medida del patrón YLID con microfuelle de Cu 27-12-2017



Valores obtenidos al realizar la medida resolución de la estructura del patrón mediante el software Xpresso utilizando las condiciones por defecto del mismo para un cristal de C₁₁H₁₀O₂S con unas dimensiones de 0.33 x 0.32 x 0.32 mm.

$a = 5.9599(2) \text{ \AA}$	GOF = 0.337
$b = 9.0317(4) \text{ \AA}$	R1 = 2.65%
$c = 18.3867(7) \text{ \AA}$	wR2 = 6.58%

Todos los valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos de tolerancia establecidos.